

シンコーヒーターデモ機貸出しのご案内

シンコー電装㈱では 30 年以上にわたり国内外に多数のシンコーヘアリングヒーター、メタルヒーター等を製作納入し、ご好評を頂いておりますが、初めてと言う方々もおられますので、弊社ではデモ機を準備しております。


次の点をご確認の上、お気軽にお申し付け下さい。

尚、別途レンタル、リース等をご希望の方は、弊社では直接行っておりませんが、シンコーヒーターを取扱いの会社をご紹介します。

※ 法人の会社に限定させて頂いております。個人のお申込みはご遠慮下さい。

《デモ機貸出しの流れ》

- ① フォーム記入
- ↓
- ② お取引商社経由
- ↓
- ③ シンコー電装㈱
- ↓
- ④ デモ機発送
(運賃シンコー電装㈱負担)
- ↓
- ⑤ お客様で試験使用
- ↓
- ⑥ 簡単なアンケートに記入
- ↓
- ⑦ デモ機荷造返送
(7 日以内に返送)
(運賃お客様負担)
- ↓
- ⑧ シンコー電装㈱着



(注 1) お取引商社が数社あり未確定の場合
(注 2) ご連絡確認

シンコーヒーターデモ機依頼書

シンコー電装㈱ デモ機係 行

年 月 日

住 所	〒		
会社名		TEL	() -
部署名		FAX	() -
ご担当		E-mail	
希望品名	<input type="checkbox"/> ヘアリングヒーター <input type="checkbox"/> メタルヒーター	電 源	<input type="checkbox"/> 100V <input type="checkbox"/> 200V
機種名	<input type="checkbox"/> BHS-_____ <input type="checkbox"/> BHD-_____ <input type="checkbox"/> BH-_____ <input type="checkbox"/> MH-_____	容 量	A
使用用途	焼きばめ <input type="checkbox"/> ヘアリング <input type="checkbox"/> ギヤー <input type="checkbox"/> カップリング <input type="checkbox"/> カラー	ワ-ク寸法	内径 φ ~ φ
その他		お取引商社 (支店名)	

※シンコーヒーター機能比較表をご参照下さい。

シンコーヒーター機能比較表

2010年1月13日

機種	温度制御能	電源	温度設定	脱磁機能	出力切替	用途	コントローラー
BHD 型	本体内蔵型	100V 単相	0～120℃ 1度単位	手動脱磁	高低2段	ヘアリング 用	—
BHS 型	本体内蔵型	100V 単相	0～120℃ 1度単位	自動脱磁	高低2段	ヘアリング 用	—
BHC 型	本体内蔵型	100V 単相	90℃ 1点のみ	手動脱磁	—	ヘアリング 用	—
BH 型 +コントローラー	コントローラー 別置方式	100V/200V 単相	0～120℃ 1度単位	コントローラーと組合 せて 自動脱磁	BH-1,2は無し その他は高低2段 出力調整器により 無段階	ヘアリング 用	CDT-202F CDT-204F
MH 型 +コントローラー	コントローラー 別置方式	200V 単相	0～200℃ 1度単位	コントローラーと組合 せて 自動脱磁	高低2段 出力調整器により 無段階	内径の大きなもの ギヤー、 カップリング等	CDT-202F CDT-204F CDT-206F
MH-W 型 +コントローラー	コントローラー 別置方式	200V 単相	0～200℃ 1度単位	コントローラーと組合 せて 自動脱磁	高低2段 出力調整器により 無段階	内径の大きなもの ギヤー、 カップリング等	CDT-202F CDT-204F CDT-206F CDT-210F
MH-V 型 +コントローラー	コントローラー 別置方式	200V 単相	0～200℃ 1度単位	コントローラーと組合 せて 自動脱磁	高低2段 出力調整器により 無段階	内径の小さなもの ギヤー、 カップリング等	CDT-202F CDT-204F CDT-206F
MH-VW 型 +コントローラー	コントローラー 別置方式	200V 単相	0～200℃ 1度単位	コントローラーと組合 せて 自動脱磁	高低2段 出力調整器により 無段階	内径の小さなもの ギヤー、 カップリング等	CDT-204F CDT-206F CDT-210F

※ コントローラーCDT-Fシリーズ … デジタル温度設定及びタイマー設定